

Garant**Kolv för Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Torx®-profil: TX50mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 293066 TX50 |
| GTIN | 4045197947659 |
| Artikelklass | 29L |

Beskrivning**Utförande:**

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020 – 293079.

OBS!:

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|---------|
| L | 6 mm |
| Torx® Tumling ytterdiameter | 8,97 mm |
| förborningshål-Ø | 6,6 mm |
| Skärmaterial | HSS |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Torx®-profil | TX50 |
| Tolerans | - 0,01 till + 0,01 mm |
| Profil | Torx® |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Beläggning | TiN |
| Produktslag | Spår- och profilogverktyg |