

**Garant****Kolv för Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Torx®-profil: TX55mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 293066 TX55   |
| GTIN         | 4045197947666 |
| Artikelklass | 29L           |

**Beskrivning****Utförande:**

Med TiN-beläggning.

**Användningsdata:**

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

**Passar till:**

Hållare för profildrivare nr 293020 – 293079.

**OBS!:**

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

**Teknisk beskrivning**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| L                           | 7 mm     |
| förbörningshål-Ø            | 8,25 mm  |
| Torx® Tumling ytterdiameter | 11,37 mm |
| Skärmaterial                | HSS      |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Torx®-profil   | TX55                      |
| Tolerans       | - 0,015 till + 0,015 mm   |
| Profil         | Torx®                     |
| L <sub>1</sub> | 40 mm                     |
| Ø d            | 16 mm                     |
| Beläggning     | TiN                       |
| Produktslag    | Spår- och profilogverktyg |