

HALDER**Centreringspännelement med spännsegment, Typ: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	370017 5
GTIN	4030618238768
Artikelklass	37K

Beskrivning**Fördel:**

- **Exakt självcentrering med en noggrannhet på $\pm 0,025$ mm.**
- **Spännelementen gör att arbetsstycken med grov eller bearbetad yta kan centreras stadigt och hållas ner i stödpunkterna.**
- **Stor justeringssträcka vid låg bygghöjd.**
- **Fastskruvning möjlig både från ovsidan och undersidan.**

Användningsdata:

För centrering och fastspänning av komponenter med monteringshål.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdad, brunerat. Spännelement av rostfritt stål 1.4112, härdade och slipade.

Teknisk beskrivning

D_{\min}	30,5 mm
D_{\max}	38,5 mm
$\varnothing d_4$	M6 mm
h_4	7 mm

Spännkraft	5 kN
h_2	15,2 mm
$d_3 f7$	25 mm
h_5	33,4 mm
Produktslag	Spännsystem för anordningar