

**HALDER****Centreringspännelement med spännsegment, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	370017 6
GTIN	4030618238775
Artikelklass	37K

**Beskrivning****Fördel:**

- **Exakt självcentrering med en noggrannhet på  $\pm 0,025$  mm.**
- **Spännelementen gör att arbetsstycken med grov eller bearbetad yta kan centreras stadigt och hållas ner i stödpunkterna.**
- **Stor justeringssträcka vid låg bygghöjd.**
- **Fastskrivning möjlig både från ovansidan och undersidan.**

**Användningsdata:**

För centrering och fastspänning av komponenter med monteringshål.

**Material:**

Grundstomme av verktygsstål, härdad, brunerat. Spännelement av rostfritt stål 1.4112, härdade och slipade.

**Teknisk beskrivning**

$h_2$	18,1 mm
$D_{max}$	46,5 mm
$h_4$	7,5 mm
$\varnothing d_4$	M8 mm

Spännkraft	6,5 kN
$D_{min}$	38,5 mm
$d_3 f7$	30 mm
$h_5$	39 mm
Produktslag	Spännsystem för anordningar