

HALDER**Centreringspännelement med spännsegment, Typ: 2****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 370017 2 |
| GTIN | 4030618238737 |
| Artikelklass | 37K |

Beskrivning**Fördel:**

- **Exakt självcentrering med en noggrannhet på $\pm 0,025$ mm.**
- **Spännelementen gör att arbetsstycken med grov eller bearbetad yta kan centreras stadigt och hållas ner i stödpunkterna.**
- **Stor justeringssträcka vid låg bygghöjd.**
- **Fastskruvning möjlig både från ovansidan och undersidan.**

Användningsdata:

För centrering och fastspänning av komponenter med monteringshål.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdad, brunerat. Spännelement av rostfritt stål 1.4112, härdade och slipade.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------|---------|
| D_{\min} | 18,5 mm |
| h_2 | 11,6 mm |
| D_{\max} | 22,5 mm |
| Spännkraft | 4,5 kN |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Ø d ₄ | M5 mm |
| h ₄ | 7,5 mm |
| d ₃ f7 | 15 mm |
| h ₅ | 23,6 mm |
| Produktslag | Spännsystem för anordningar |