

HALDER**Centreringspännelement med spännkuler, Typ: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	370018 5
GTIN	4030618238935
Artikelklass	37K

Beskrivning**Fördel:**

- **Exakt självcentrering med en noggrannhet på $\pm 0,025$ mm.**
- **Spännelementen gör att arbetsstycken med grov eller bearbetad yta kan centreras stadigt och hållas ner i stödpunkterna.**
- **Stor justeringssträcka vid låg bygghöjd.**
- **Fastskrivning möjlig både från ovansidan och undersidan.**

Användningsdata:

För centrering och fastspänning av komponenter med monteringshål.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdad, brunerat. Spännelement av rostfritt stål 1.4112, härdade och slipade.

D_{\min} : 30,5 mm

D_{\max} : 38,5 mm

d_3 f7: 25 mm

$\varnothing d_4$: M6 mm

h_2 : 15,2 mm

h_4 : 7 mm

Teknisk beskrivning

D_{\min}	30,5 mm
D_{\max}	38,5 mm
h_4	7 mm
Spännkraft	5 kN
$\varnothing d_4$	M6 mm
h_2	15,2 mm
$d_3 f7$	25 mm
h_5	33,4 mm
Produktslag	Spännsystem för anordningar