

HALDER**Centreringspännelement med spännkuler, Typ: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	3700187
GTIN	4030618238959
Artikelklass	37K

Beskrivning**Fördel:**

- **Exakt självcentrering med en noggrannhet på $\pm 0,025$ mm.**
- **Spännelementen gör att arbetsstycken med grov eller bearbetad yta kan centreras stadigt och hållas ner i stödpunkterna.**
- **Stor justeringssträcka vid låg bygghöjd.**
- **Fastskrivning möjlig både från ovansidan och undersidan.**

Användningsdata:

För centrering och fastspänning av komponenter med monteringshål.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdad, brunerat. Spännelement av rostfritt stål 1.4112, härdade och slipade.

D_{min} : 46,5 mm

D_{max} : 54,5 mm

d_3 f7: 30 mm

$\varnothing d_4$: M8 mm

h_2 : 18,1 mm

h_4 : 7,5 mm

Teknisk beskrivning

h_4	7,5 mm
h_2	18,1 mm
$\varnothing d_4$	M8 mm
Spännkraft	6,5 kN
D_{\max}	54,5 mm
D_{\min}	46,5 mm
d_3 f7	30 mm
h_5	39 mm
Produktslag	Spännsystem för anordningar