

HALDER**Centreringspännelement med spännkuler, Typ: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	370018 2
GTIN	4030618238904
Artikelklass	37K

Beskrivning**Fördel:**

- **Exakt självcentrering med en noggrannhet på $\pm 0,025$ mm.**
- **Spännelementen gör att arbetsstycken med grov eller bearbetad yta kan centreras stadigt och hållas ner i stödpunkterna.**
- **Stor justeringssträcka vid låg bygghöjd.**
- **Fastskruvning möjlig både från ovansidan och undersidan.**

Användningsdata:

För centrering och fastspänning av komponenter med monteringshål.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdad, brunerat. Spännelement av rostfritt stål 1.4112, härdade och slipade.

D_{min} : 18,5 mm

D_{max} : 22,5 mm

d_3 f7: 15 mm

$\varnothing d_4$: M5 mm

h_2 : 11,6 mm

h_4 : 7,5 mm

Teknisk beskrivning

h_2	11,6 mm
$\varnothing d_4$	M5 mm
h_4	7,5 mm
D_{\max}	22,5 mm
D_{\min}	18,5 mm
Spännkraft	4,5 kN
d_3 f7	15 mm
h_5	23,6 mm
Produktslag	Spännsystem för anordningar