

**HALDER****Centreringspännelement med spännkuler, Typ: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	370018 3
GTIN	4030618238911
Artikelklass	37K

**Beskrivning****Fördel:**

- **Exakt självcentrering med en noggrannhet på  $\pm 0,025$  mm.**
- **Spännelementen gör att arbetsstycken med grov eller bearbetad yta kan centreras stadigt och hållas ner i stödpunkterna.**
- **Stor justeringssträcka vid låg bygghöjd.**
- **Fastskruvning möjlig både från ovansidan och undersidan.**

**Användningsdata:**

För centrering och fastspänning av komponenter med monteringshål.

**Material:**

Grundstomme av verktygsstål, härdad, brunerat. Spännelement av rostfritt stål 1.4112, härdade och slipade.

$D_{\min}$ : 22,5 mm

$D_{\max}$ : 26,5 mm

$d_3$  f7: 20 mm

$\varnothing d_4$ : M6 mm

$h_2$ : 15,1 mm

$h_4$ : 6 mm

**Teknisk beskrivning**

Spännkraft	5 kN
Ø d <sub>4</sub>	M6 mm
h <sub>2</sub>	15,1 mm
D <sub>max</sub>	26,5 mm
D <sub>min</sub>	22,5 mm
h <sub>4</sub>	6 mm
d <sub>3</sub> f7	20 mm
h <sub>5</sub>	29,1 mm
Produktslag	Spännsystem för anordningar