

**HALDER****Enkelkil-spännback platt, gängaM: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	370022 M8
GTIN	4030618237686
Artikelklass	37K

**Beskrivning****Användningsdata:**

Genom åtdragning av spännskruven rör sig de båda spännbackarna utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.

**Material:**

Grundstomme av verktygsstål, härdad, blankt. Klämbäckar av verktygsstål, härdad, brunerat och slipat.

**OBS!:**

Montering i gängade hål eller med mutter för T-spår. Horisontell eller vertikal multipeluppspänning möjlig.

**Teknisk beskrivning**

Längd	27 - 31 mm
Spännkraft	20 kN
max. åtdragningsmoment	43 Nm
gängaM	M8
B <sub>1</sub>	29 mm

höjd H	17,5 mm
Produktslag	Kilspännback