

HALDER**Enkelkil-spännback platt, gängaM: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	370022 M12
GTIN	4030618237693
Artikelklass	37K

Beskrivning**Användningsdata:**

Genom åtdragning av spännskruven rör sig de båda spännbackarna utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdat, blankt. Klämbäckar av verktygsstål, härdat, brunerat och slipat.

OBS!:

Montering i gängade hål eller med mutter för T-spår. Horisontell eller vertikal multipeluppspanning möjlig.

Teknisk beskrivning

Spännkraft	30 kN
gängaM	M12
max. åtdragningsmoment	85 Nm
B ₁	41 mm
Längd	42 - 49 mm

höjd H	26 mm
Produktslag	Kilspännback