

HALDER**Enkelkil-spännback räfflad, gängaM: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	370021 M12
GTIN	4030618237662
Artikelklass	37K

Beskrivning**Användningsdata:**

Genom åtdragning av spännskruven rör sig de båda spännbackarna utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdad, blankt. Klämbäckar av verktygsstål, härdad, brunerat och slipat.

OBS!:

Montering i gängade hål eller med mutter för T-spår. Horisontell eller vertikal multipeluppspanning möjlig.

Teknisk beskrivning

Längd	42 - 49 mm
B ₁	41 mm
max. åtdragningsmoment	85 Nm
gängaM	M12
Spännkraft	30 kN

höjd H	26 mm
Produktslag	Kilspännback