

HALDER**Dubbelkil-spännback platt, gängaM: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	370024 M16
GTIN	4030618237754
Artikelklass	37K

Beskrivning**Användningsdata:**

Genom åtdragning av spännskruven rör sig de båda spännbackarna utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.

Med hjälp av dubbelkilen uppnås även en vertikal spännkraft.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdad, blankt. Klämbäckar av verktygsstål, härdad, brunerat och slipat.

OBS!:

Montering i gängade hål eller med mutter för T-spår. Horisontell eller vertikal multipeluppspänning möjlig.

Längd: 58 - 66 mm

höjd H: 34 mm

B₁: 56 mm

max. åtdragningsmoment: 210 Nm

Spännkraft: 80 kN

Teknisk beskrivning

max. åtdragningsmoment	210 Nm
------------------------	--------

gängaM	M16
Längd	58 - 66 mm
Spännkraft	80 kN
B ₁	56 mm
höjd H	34 mm
Produktslag	Spännsystem för anordningar