



Pitbull spännklämma trubbig, gängaM: M2,5



Beställningsdata

Ordernummer	370030 M2,5
GTIN	4046368563104
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Klämstycke inklusive insexskruv DIN912 med oljebeständig O-ring.
- Säker, precis fastspänning.
- Små yttermått, därigenom få störande kanter.

Trubbiga kanter för allmänna arbeten.

Användningsdata:

Perfekt för multipeluppspanning.

Teknisk beskrivning

Klämbredd	9,5 mm
Material	Stål
H	6,6 mm
Spännkraft	2,8 kN
B _{H9}	9,5 mm
H ₁	3,6 mm

Klämväg	0,15 mm
B ₁	3,8 mm
max. åtdragningsmoment	1,8 Nm
gängaM	M2,5
Höjd H ₂	1,9 mm
Produktslag	Spännsystem för anordningar