

KÄRCHER**Industridammsugare, tillverkarens beteckning: IVR-L40****Beställningsdata**

Ordernummer	078522 IVR-L40
GTIN	4054278459684
Artikelklass	07D

Beskrivning**Utförande:**

Industridammsugare lämplig för uppsugning och avskiljning av **kylmedel, smörjemulsioner, vatten eller olja med fasta material (t.ex. metallspån)**.

- **Kompakt konstruktion och robust material för bästa rulleegenskaper.**
- **Högsta flexibilitet och lång hållbarhet med oljebeständig nätkabel.**
- **Sugdriften sker via en slanganslutning på sughuvudet som är vridbar 360°.**

1-motors 1,2 kW industridammsugare, **40 liters behållare**.

leveransinnehåll:

Med tippchassi och tömnings slang med nivåindikering. **Utan tillbehör. Passande tillbehör finns under nr 078524, 078529 och 078533.**

OBS!:

Ett utförande med 100 liters behållare av rostfritt stål finns under nr 078522 str. IVR-L100DP i vår e-butik.

Teknisk beskrivning

Längd	711 mm
luftvolymström	59 l/s

behållarvolym	40 l
bullernivå	71 dB(A)
Bredd	523 mm
tillverkarens beteckning	IVR-L 40/12-1
dammklass – dammsugare	L
dammklass – dammsugare	L
nominell anslutningsvidd	DN50 mm
effektförbrukning	1200 W
kabellängd	6 m
höjd	960 mm
vikt	36 kg
vakuum	230 mbar
antal turbiner	1
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

Tillbehör

Sugsortiment för spån och vätskor nominell anslutningsvidd DN40	078529 DN40
Spånkorg för industridammsugare Volym 20 l	078524 20
Reducerradapter nominell anslutningsvidd DN40	078533 DN40