

**KÄRCHER****Högtrycksvätt utan värmare, tillverkarens beteckning: HD615MPLUS****Beställningsdata**

Ordernummer	078571 HD615MPLUS
GTIN	4054278359960
Artikelklass	07C

**Beskrivning****Utförande:**

Mobil högtrycksvätt med växelströmsmotor. Apparat med **tryckvaktsstyrning**, antivridsystem, lagrad högtrycksslang som är roterbart under tryck och roterbart strålrör av rostfritt stål. Robust axialkolvpump med tre kolvar och mässingstopplöck. Vattenanslutning av mässing. Maximal inloppstemperatur 60 °C.

**EASY!Force** -högtryckspistolen använder sig av högtrycksstrålens rekylkraft och minskar därmed användarens hållkraft. Ger en helt ny arbetskomfort utan trötthet. Förbättrad helkeramisk ventil. Integrerat EASY!Lock-anslutningssystem. Möjliggör snabb och enkel inställning av tillbehöret (t.ex. dysor, stålrör) med enhetliga anslutningar.

· **Trekolvsaxialpump med härdade kolvar av rostfritt stål.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive 10 m premiumhögtrycksslang, EASY!Force-pistol med softgrip-inlägg, rostfritt strålrör 840 mm, power-munstycke och smutsfräs.

**Teknisk beskrivning**

vikt	30 kg
flöde	560 l/h

avsäkring	16 A
tillverkarens beteckning	HD 6/15 M Plus *EU
effektförbrukning	3100 W
arbetstryck	150 bar
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Högtryckstvätt