

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261355 10/07
GTIN	4045197948083
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 27
Spännhöjd L ₂	9 mm
Mittförskjutning L ₃	7 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	12,5 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	100 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Huvudängd L ₁	22 mm
ISO-kod hållare	A10H SV95CR/L07
Halsbredd L ₄	6,8 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200