

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261307 10/07
GTIN	4045197948359
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	12 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Huvudängd L ₁	15 mm
totallängd L	70 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
ISO-kod hållare	SVLCR/L 1010E07
Skruvsats förvändskär	269028 27
Skaftmått	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200