

**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 8/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261306 8/07
GTIN	4045197948311
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	60 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	15 mm
Skaftmått	8 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Vändskärsstorlek	7 mm
Skrivsats förvändskär	269028 27
ISO-kod hållare	SVLCR/L 0808D07
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200