

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 8/07mm**Beställningsdata**

Ordernummer	261307 8/07
GTIN	4045197948342
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	15 mm
totallängd L	60 mm
Skaftmått	8 mm
Skruvsats förvändskär	269028 27
Vändskärsstorlek	7 mm
Funktionsbredd L ₄	10 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
ISO-kod hållare	SVLCR/L 0808D07
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200