

Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/07mm**Beställningsdata**

Ordernummer	261306 12/07
GTIN	4045197948335
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	16 mm
Skruvsats förvändskär	269028 27
Skaftmått	12 mm
ISO-kod hållare	SVLCR/L 1212F07
totallängd L	80 mm
Huvudängd L ₁	18 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200