

**Garant****CNMM 120416, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250455 HB7010-1
GTIN	4045197948397
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMM 120416 HB7010-1 Sort: HB7010-1  
spån-brytare: SR  
Skärdjup  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Matning  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 375 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,6 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,4 - 1,2 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 375 m/min
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	2 - 10 mm
Skärmaterial	VHM

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	SR
Sort	HB7010-1
ISO-kod vändskär	CNMM 120416
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning