

Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 10/07mm**Beställningsdata**

Ordernummer	261317 10/07
GTIN	4045197948380
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	10 mm
Skruvsats förvändskär	269028 27
Totallängd L neutrala hållare	150 mm
Passande vändskär	VC.. 0702..
Vändskärsstorlek	7 mm
ISO-kod hållare	SWCN 1010M07
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	15 mm
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	5 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200