

**Garant****CNMM 160624, Sort: HB7010-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250462 HB7010-1
GTIN	4045197948434
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	SR
Sort	HB7010-1
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	2 - 10 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning $f$	0,4 - 1,2 mm/v
Skärmaterial	VHM
Hörnradi	2,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 375 m/min
ISO-kod vändskär	CNMM 160624

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning