

Garant**CNMM 160624, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250462 HB7020
GTIN	4045197948441
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradi	2,4 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	SR
Sort	HB7020
Skärdjup a_p	2 - 10 mm
ISO-kod vändskär	CNMM 160624

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning