

Garant**CNMM 120416, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250455 HB7035-1
GTIN	4045197948427
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMM 120416 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SR
Skärdjup a_p : 2 - 10 mm
Matning f : 0,4 - 1,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	2 - 10 mm
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Hörnradie	1,6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P

Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	SR
Sort	HB7035-1
ISO-kod vändskär	CNMM 120416
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning