

Garant**CNMM 120416, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250455 HB7020
GTIN	4045197948410
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMM 120416 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SR
Skärdjup a_p : 2 - 10 mm
Matning f : 0,4 - 1,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
Primäranvändning	P
Hörnradie	1,6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	SR

Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Sort	HB7020
Skärdjup a_p	2 - 10 mm
ISO-kod vändskär	CNMM 120416
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning