

Garant**Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 8/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261317 8/07
GTIN	4045197948403
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VC.. 0702..
Vändskärsstorlek	7 mm
Skrivsats förvändskär	269028 27
Skaftmått	8 mm
Totallängd L neutrala hållare	125 mm
ISO-kod hållare	SVVCN 0808K07
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	4 mm
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	15 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200