

Garant**SCMT 120408, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260750 HB7010-1
GTIN	4045197948496
Artikelklass	21G

Beskrivning

SCMT 120408 HB7010-1 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7010-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-1
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	SS
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning