

Garant**CNMG 120412 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	250063 HB7020
GTIN	4045197948540
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
spån-brytare	WSS
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HB7020
Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CNMG 120412

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för svarvning