


Garant**CCMT 120404 Wiper, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	260159 HB7020
GTIN	4045197948885
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Matning f	0,15 - 0,3 mm/v
Sort	HB7020
spån-brytare	WSM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 120404

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning