

**Garant****DNMG 150404, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250670 HB7010-1
GTIN	4045197948908
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DNMG 150404 HB7010-1 Sort: HB7010-1  
spån-brytare: SS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 150 - 500 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 500 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Sort	HB7010-1

Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	SS
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning