

Garant**Verkstadslinjal med dubbelsidig gradering, Längd: 1000mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 461170 1000 |
| GTIN | 4045197948984 |
| Artikelklass | 41H |

Beskrivning**Utförande:**

Av eloxerad aluminiumlegering, korrosionsbeständig. Ett speciellt eloxalundertryck garanterar att skalan är tork- och reptålig i många års tid. Överkant med mm-gradering. Underkant med tum-gradering.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| tvärsnitt, bredd | 50 mm |
| Längd | 1000 mm |
| Kalibrering | F10 |
| tvärsnitt, tjocklek | 5 mm |
| Norm | EG II |
| avläsning | mm/tum |
| med avfasning | ja |
| Material | eloxerad aluminium-legering |
| Produktslag | Linjal |

Tjänster

| | |
|--|---------------|
| KalibreringStålmätsticka maximal längd 1000/2 mm | 026200 1000/2 |
|--|---------------|

