


Garant**DNMG 150408, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250672 HB7020
GTIN	4045197949011
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Sort	HB7020
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	SS
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Beläggning	belagd

ISO-kod vändskär	DNMG 150408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning