

Garant**DNMG 150408, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250672 HB7010-1
GTIN	4045197948991
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	SS
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Sort	HB7010-1
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Beläggning	belagd

ISO-kod vändskär	DNMG 150408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning