

Garant**DNMG 150404, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 250767 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197949073 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

DNMG 150404 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Skärmaterial | VHM |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning |
| Primäranvändning | P |
| Skärhastighet v_c primär användning | 120 - 440 m/min |

| | |
|------------------|------------------------|
| spån-brytare | SM |
| Matning f | 0,2 - 0,5 mm/v |
| Sort | HB7010-1 |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 5 mm |
| Beläggning | belagd |
| ISO-kod vändskär | DNMG 150404 |
| Antal byten/skär | 4 |
| Tolerans | M |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |