

Garant**DNMG 150408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250672 HB7035-1
GTIN	4045197949028
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Sort	HB7035-1
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	SS
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Beläggning	belagd

ISO-kod vändskär	DNMG 150408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning