

Garant**DNMG 150412, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250769 HB7035-1
GTIN	4045197949165
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150412 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Sort	HB7035-1
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Hörnradie	1,2 mm

spån-brytare	SM
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Primäranvändning	P
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150412
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning