

Garant**DNMG 150408, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250768 HB7010-1
GTIN	4045197949110
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150408 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010-1

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
spån-brytare	SM
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning