

Garant**DNMG 150412, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250869 HB7010-1
GTIN	4045197949202
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150412 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 375 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 375 m/min
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	SG

Sort	HB7010-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	1,2 mm
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DNMG 150412
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning