

**Garant****Rullmåttband, Längd: 2m****Beställningsdata**

Ordernummer	461900 2
GTIN	4045197949257
Artikelklass	41H

**Beskrivning****Utförande:**

Ett synnerligen högkvalitativt måttband med hus av glasfiberarmerad polyamid och automatisk bandåtergång.

För att ge ett perfekt grepp är kontaktytorna och stoppknappen överdragna med **2K-Haptoprene®**.

Glidlager med teflon svarar för mjuk glidning och utomordentligt lätt gång.

Den **innovativa dämparen** av specialgummi tar upp rekylerenergin och skonar handleden.

**Insatt aluminiumprofil** på undersidan för exakt positionering.

En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den extra antireflexbehandlingen ger klar sikt under alla ljusförhållanden.

mm-gradering

**Teknisk beskrivning**

husets höjd	59 mm
bandlängd	2 m
bandbredd	13 mm
husets längd	62 mm

husets bredd	26 mm
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

## Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 2 m	026240 2
---	----------