

Garant**Rullmåttband, Längd: 3m****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 461900 3 |
| GTIN | 4045197949264 |
| Artikelklass | 41H |

Beskrivning**Utförande:**

Ett synnerligen högkvalitativt måttband med hus av glasfiberarmerad polyamid och automatisk bandåtergång.

För att ge ett perfekt grepp är kontaktytorna och stoppknappen överdragna med **2K-Haptoprene®**.

Glidlager med teflon svarar för mjuk glidning och utomordentligt lätt gång.

Den **innovativa dämparen** av specialgummi tar upp rekylerenergin och skonar handleden.

Insatt aluminiumprofil på undersidan för exakt positionering.

En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den extra antireflexbehandlingen ger klar sikt under alla ljusförhållanden.

mm-gradering

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|-------|
| bandbredd | 13 mm |
| bandlängd | 3 m |
| husets bredd | 26 mm |
| husets höjd | 59 mm |
| husets längd | 62 mm |

| | |
|-------------|----------|
| Norm | EG II |
| Kalibrering | G1 |
| Produktslag | Bandmått |

Tjänster

| | |
|---|----------|
| KalibreringRullmåttband maximal längd 5 m | 026240 5 |
|---|----------|