

Garant**Rullmåttband mm/tum, Längd: 3m****Beställningsdata**

Ordernummer	461910 3
GTIN	4045197949295
Artikelklass	41H

Beskrivning**Utförande:**

Ett synnerligen högkvalitativt måttband med hus av glasfiberarmerad polyamid och automatisk bandåtergång.

För att ge ett perfekt grepp är kontaktytorna och stoppknappen överdragna med **2K-Haptoprene®**.

Glidlager med teflon svarar för mjuk glidning och utomordentligt lätt gång.

Den **innovativa dämparen** av specialgummi tar upp rekylerenergin och skonar handleden.

Insatt aluminiumprofil på undersidan för exakt positionering.

En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den extra antireflexbehandlingen ger klar sikt under alla ljusförhållanden.

mm/tum-delning

Teknisk beskrivning

bandlängd	3 m
husets längd	62 mm
husets höjd	59 mm
husets bredd	26 mm

bandbredd	13 mm
Norm	EG II
Kalibrering	G1
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 5 m	026240 5
---	----------