

Garant**Positioneringsdraggtappar, Ød1×längd l1: 20X25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370105 20X25
GTIN	4045197949400
Artikelklass	31E

Beskrivning**Fördel:**

- Tack vare fjäderförspänningen ingen överbelastning av den interna mekaniken och därmed lågt slitage.
- Vibrationsdämpande.
- Självhämmande, kan inte lossna oavsiktligt vid vibrationer.
- Hög repeter Noggrannhet $\pm 0,03$ mm.
- Lågt utförande.
- Enkel användning.

Användningsdata:

För snabb fastspänning, fixering, justering, byte och säkring av arbetsstycken, plattor, fixturer osv.

Material:

Seghärdat stål, brunerad

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd d_2	6 mm
Längd l_2	13,6 mm

Dragkraft	6 kN
Längd l_3	10 mm
Nyckelvidd d_1	38 mm
för uppspänningsplattor $\pm 0,05$	20 mm
Produktslag	Dragtapp