



## Hylsskruvmejsel med handtag Lång, nyckelvidd: 10mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 622201 10     |
| GTIN         | 4045197949905 |
| Artikelklass | 62C           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Flerkomponents **krafthandtag** med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av kromvanadinstål, förkromad.

#### Norm:

Lange Ausführung nach **DIN 3125**.

#### OBS!:

HOLEX Hylsnyckelskruvdragare, också i tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 622202).

### Teknisk beskrivning

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| klinglängd  | 125 mm             |
| totallängd  | 232 mm             |
| nyckelvidd  | 10 mm              |
| Norm        | DIN 3125           |
| Drivprofil  | 6-kant-hylsnycklar |
| Produktslag | hylsnyckel         |