

Garant**Digitalt skjutmått IP54 med datautgång, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412680 200
GTIN	4045197949356
Artikelklass	41A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt skjutmått IP54 med datautgång. **Lättavläst kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror.** Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 20 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. Med Preset (måttförinställning). **Ergonomiskt hölje med greppvänlig Haptoprene-komponent.** Mät-ytorna är finläppade.

Fördel:

- **Ergonomiskt hölje med greppvänlig Haptoprene-komponent.**
- **Lång batterilivslängd.**
- **Stor kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhöjd.**
- **Ny modern design.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, tangentbordsgränssnitt nr 498963.

Reservdel:

Datautgångskåpa nr 412237 storlek D, batterihållare nr 412237 storlek B.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
mätområde	0 - 200 mm

Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
avläsning	0,0005 tum
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	A1
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
skänkellängd	50 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	± 0,03 mm
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
TangentbordsgränssnittUSB Typ G2	498963 G2

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Skruv till djupmåtthållare	412236
Lock till skjutmått Typ D	412237 D
Lock till skjutmått Typ B	412237 B