



Hylsskruvmejsel med handtag Lång, nyckelvidd: 11 mm



Beställningsdata

Ordernummer	622201 11
GTIN	4045197949912
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Flerkomponents **krafthandtag** med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av kromvanadinstål, förkromad.

Norm:

Lange Ausführung nach **DIN 3125**.

OBS!:

HOLEX Hylsnyckelskruvdragare, också i tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 622202).

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	11 mm
totallängd	245 mm
klinglängd	125 mm
Norm	DIN 3125
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel