

Garant**Digitalt skjutmått IP54 med datautgång, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412680 300
GTIN	4045197949363
Artikelklass	41A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt skjutmått IP54 med datautgång. **Lättavläst kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror.** Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 20 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. Med Preset (måttförinställning). **Ergonomiskt hölje med greppvänlig Haptoprene-komponent.** Mät-ytorna är finläppade. Utan djupmätanordning.

Fördel:

- **Ergonomiskt hölje med greppvänlig Haptoprene-komponent.**
- **Lång batterilivslängd.**
- **Stor kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhöjd.**
- **Ny modern design.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, tangentskärmsgränssnitt nr 498963.

Reservdel:

Datautgångsskåpa nr 412237 storlek D, batterihållare nr 412237 storlek B.

Teknisk beskrivning

skänkellängd	64 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

Kalibrering	A1
Norm	ISO 13385
Antal ingående batterier	1
avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 300 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
avläsning	0,01 mm
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	± 0,03 mm
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300

Tillbehör

Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Plastbox Typ MS300	412470 MS300
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032

TangentbordsgränssnittUSB Typ G2	498963 G2
Skruv till djupmåtthållare	412236
Lock till skjutmått Typ B	412237 B
Lock till skjutmått Typ D	412237 D