

**HALDER****Sexkantsmuttrar med konisk bricka, Gänga: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	375384 M12
GTIN	4030618235651
Artikelklass	37K

**Beskrivning****Material:**

Seghärdat stål, brunerat, styrka 10.

**OBS!:**

Sexkantsmutter med förstorad anliggningsyta kan fås på förfrågan.

totallängd: 21,5 mm

Nyckelvidd SW: 18 mm

Ø d<sub>2</sub>: 24 mm

**Teknisk beskrivning**

Ø d <sub>2</sub>	24 mm
Nyckelvidd SW	18 mm
totallängd	21,5 mm
Produktslag	Mutter

