



Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd 230 mm, nyckelvidd: 7mm



Beställningsdata

Ordernummer	622731 7
GTIN	4045197950291
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Santoprene®-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av kromvanadin-specialstål. Förokromad yta.

Slagtåligt T-handtag av plast. Klinga av vanadin-specialstål, mattförokromad yta.

OBS!:

HOLEX Hylsnyckelskruvdragare med T-handtag, också i tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 622732).

Teknisk beskrivning

klinglängd	230 mm
totallängd	262 mm
nyckelvidd	7 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel